

**Precizna ravna brusna plošča Strato D×G×V (mm), 225×25×51****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	590250
GTIN	9003174414018
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljive ravne brusne plošče s sistemom vezave brusnih zrn z zelo porozno strukturo, za manjšo termično obremenitev in minimalno obrabo poravnalnih diamantov.

- **Univerzalna uporaba v postopku nihalnega brušenja, zaradi tega občutno manj zamenjav plošč pri vsakodnevem obratovanju.**
- **Uporaba na vseh običajnih brusilnih strojih v strojegradnji in pri izdelavi orodja in kalupov, npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Potrebno hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki obvezno pazite na dobro hladilno mazanje.**

Specialno obdelan plemeniti korund za obdelavo **nelegiranih in nizko legiranih, nekaljenih jekel.**

Uporaba:

Za grobo brušenje.

Specifikacija:

F13A46HH11V-Strato steel low alloyed.

Napotek:

Profilne ravne brusne plošče po ponudbi.

Oblika: 1

Oblika: 1

Tehnični opis

Postopek brušenja	Plosko brušenje
Kratica za brusno sredstvo	A
Oblika	1
Ø plošče D	225 mm
Širina plošče T	25 mm
Značilnost blagovnega imena	225×25×51
Ø izvrtine H	51 mm
Vrsta izdelka	Ravne brusne plošče

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		