




**Precizna brusna plošča za brušenje po notranjem obodu D × G × V (mm),
50×40×16**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	595051
GTIN	9003176647469
Razred artikla	53Y

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive brusne plošče iz plemenitega korunda in keramičnega veziva, za brušenje po notranjem obodu.

Uporaba:

Univerzalne za brušenje po notranjem obodu, npr. za brušenje skozi izvrtin ali prilegov.

Specifikacija:

97A802I5V112 Steel universal.

Oblika: 5

Globina poglobitve F 1: 13 mm

Tehnični opis

Postopek brušenja	Po notranjem obodu
Brusno sredstvo	Visokozmogljivi specialni korund
Kratica za brusno sredstvo	A
Specifikacija	97A802I5V112 Steel universal
Oblika	5

Ø plošče D	50 mm
Širina plošče T	40 mm
Značilnost blagovnega imena	50x40x16
Ø izvrtine H	16 mm
Ø poglobitve P	30 mm
Globina poglobitve F 1	13 mm
Vrsta izdelka	Brusne plošče za brušenje po notranjem obodu

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		