



**Precizna brusna plošča za brušenje po zunanjem obodu D×G×V (mm),
350×32×127, Tip:**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	594225
GTIN	9003176501273
Razred artikla	53Y

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive brusne plošče iz plemenitega korunda in keramičnega veziva, za brušenje po zunanjem obodu. Brusne plošče s strukturo z optimalno količino zrna in veziva, čvrstostjo vezave in procesom proizvodnje se odlikujejo z naslednjim:

- **Odlična zmogljivost in krajši časi brušenja pri manjši obrabi.**
- **Majhna termična obremenitev, hladno brušenje.**
- **Brez izpada obdelovanja zaradi dolgih poravnalnih ciklov.**

Specifikacija: 89A 802J5 AV217. Plemeniti korund za **univerzalno** uporabo.

Uporaba:

- **Univerzalno uporabne za brušenje po zunanjem obodu (vzdolžno brušenje, zarezovalno ravno/poševno brušenje).**
- **Na vseh običajnih brusilnih strojih v strojegradnji in pri izdelavi orodja in kalupov (npr. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, itd.).**
- **Potrebno je hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki je potrebno zagotoviti dobro hladilno mazanje.**

Napotek:

Primerno tudi za ravno brušenje.

Oblika: 1

Oblika: 1

Tehnični opis

Postopek brušenja	po zunanjem obodu
Brusno sredstvo	Plemeniti korund
Kratica za brusno sredstvo	A
Specifikacija	89A 80J5 AV217
Oblika	1
Ø plošče D	350 mm
Širina plošče T	32 mm
Značilnost blagovnega imena	350×32×127
Ø izvrtine H	127 mm