

HOLEX**Sonda za endoskop, zakrivljena, gibka, Ø 4,5 mm, Dolžina sonde: 1500mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 492944 1500 |
| GTIN | 4045197893772 |
| Razred artikla | 42L |

Opis

Izvedba:

Gibljiva glava sonde za 2x 180°: sonda z ročajem in ročico za nastavljanje za ukrivljanje glav kamere v dve smeri (največ 2x 180°). Za pregledovanje votlih prostorov v vzratni smeri glede na vstopno smer sonde ni potrebno dodatno ogledalce. Možnost fiksiranja za izbrani zakrivljeni položaj omogoča neutrudljivo delo. Celotna sonda je zaščitena s kovinsko pleteno cevjo. Kot odpiranja slike 90°.

Robustna, za vodo neprepustna glava sonde (IP67) iz plemenitega jekla z belimi svetlečimi diodami z možnostjo zatemnitve. Kot gledanja 0°.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Idealne za pregledovanje težko dostopnih prostorov, npr. **Avtomobilska industrija:** motor, menjalnik, rezervoar za gorivo, šasija, armaturna plošča, za izvedence. **Zračni transport:** pogonski sklopi, turbine, napeljave. **Gradnja:** ocena gradbenih temeljev, ocena škode zaradi vpliva vode ali vpliva škodljivcev. **Cevovodi:** vari, iskanje tujkov, netesnih mest. **Hidravlični sistemi:** cilindri, netesna mesta. **Ogrevanje, sanitarni sistemi, klimatski sistemi:** peči, kamini, grelniki vode, klimatske naprave, sistemi za odvajanje vode. **Boj proti škodljivcem:** čebelji panji, osja gnezda, ptičja gnezda, prehodi insektov. **Policija, carina:** kontrola vozil, kontrola blaga.

Primerno za:

Vse izvedbe endoskopa art. 492923; 492924; 492925; 492928.

Napotek:

Drugi tipi sond (do 30 m) z drugimi \varnothing glav in drugimi koti gledanja po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 |
| Ločljivost kamere | 640 × 480 px |
| Značilnost blagovnega imena | \varnothing 4,5 mm |
| Vrsta izdelka | Sonda |