



Visoki delovni čevlji, antracitni STAVANGER Bau GORE II, S3 XB, Evropska velikost: 45



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	092782 45
GTIN	4044348293812
Razred artikla	09C

Opis

Izvedba:

Visoki delovni čevlji STAVANGER Bau GORE II z membrano GORE-TEX® za zračenje in vodotesen vrhnji material iz voljnega vodotesnega usnja. Dobra odpornost proti kislinam in lugom. Visoka odpornost proti urezu in mehanskim obremenitvam. Široka stopalna površina. Močno blažijo drsenje tudi na gladkih, mokrih in oljnih tleh. Z **blaženjem na peti SECURA VARIO®** in odpornostjo na vročino do pribl. 220 °C.

- **Zaprt jezik.**
- **Podplat Perbunan Alpine, antraciten.**
- **Močnejša zaščita pred predrtnjem.**
- **Kaveljčki za vezalke.**
- **Povišan zgornji del.**
- **Podložen rob.**
- **Protipožarni podplat iz pravega usnja.**
- **Udoben vložek ERGO-COOL®.**

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Napotek:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 36–51.

Razred zaščite: S3

Material zaščitne kapice: Jeklo

Varnost proti prerezanju: Jeklo

Lastnosti zunanjšega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjšega podplata): Več kot 200 °C

Izolacija proti mrazu: do -20 °C

Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Tehnični opis

Izolacija proti mrazu	do -20 °C
Varnost proti prerezanju	Jeklo
Standard	Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Evropska velikost čevlja	45
Material zaščitne kapice	Jeklo
Lastnosti zunanjšega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjšega podplata)	Več kot 200 °C
Razred zaščite	S3
Lastnost	Blaženje Vario®
Spol	moški
Vrsta izdelka	Zaščitni visoki delovni čevlji