



## Visoki delovni čevlji, antracitni STAVANGER Bau GORE II, S3 XB, Evropska velikost: 46



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	092782 46
GTIN	4044348293829
Razred artikla	09C

### Opis

#### Izvedba:

Visoki delovni čevlji STAVANGER Bau GORE II z membrano GORE-TEX® za zračen in vodotesen vrhnji material iz voljnega vodotesnega usnja. Dobra odpornost proti kislinam in lugom. Visoka odpornost proti urezu in mehanskim obremenitvam. Široka stopalna površina. Močno blažijo drsenje tudi na gladkih, mokrih in oljnih tleh. Z **blaženjem na peti SECURA VARIO®** in odpornostjo na vročino do pribl. 220 °C.

- **Zaprt jezik.**
- **Podplat Perbunan Alpine, antraciten.**
- **Močnejša zaščita pred predrtnjem.**
- **Kaveljčki za vezalke.**
- **Povišan zgornji del.**
- **Podložen rob.**
- **Protipožarni podplat iz pravega usnja.**
- **Udoben vložek ERGO-COOL®.**

#### Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

#### Napotek:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 36–51.

Razred zaščite: S3

Material zaščitne kapice: Jeklo

Varnost proti prerezanju: Jeklo

Lastnosti zunanjšega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjšega podplata): Več kot 200 °C

Izolacija proti mrazu: do -20 °C

Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

### Tehnični opis

Standard	Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Varnost proti prerezanju	Jeklo
Izolacija proti mrazu	do -20 °C
Evropska velikost čevlja	46
Material zaščitne kapice	Jeklo
Razred zaščite	S3
Lastnosti zunanjšega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjšega podplata)	Več kot 200 °C
Lastnost	Blaženje Vario®
Spol	moški
Vrsta izdelka	Zaščitni visoki delovni čevlji