



Dvostranski obročni ključ, ravni, za vijake Torx®, Profil Torx®: E6XE8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	619400 E6XE8
GTIN	4018754022342
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, ravna oblika. Ploščate glave in tanka obroča za uporabo na ozkih mestih. Profilirani ročaj v obliki dvojnega T.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani.

Dolžina ključa L: 115,5 mm

maksimalni \varnothing obroča D_1 maks: 9,6 mm

maksimalni \varnothing obroča D_2 maks: 11,6 mm

maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$: 4,5 mm

maksimalna višina obroča $h_{2\text{ maks}}$: 5,5 mm

Tehnični opis

Profil Torx® ₂	E8
maksimalni \varnothing obroča D_1 maks	9,6 mm
maksimalni \varnothing obroča D_2 maks	11,6 mm
maksimalna višina obroča $h_{2\text{ maks}}$	5,5 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	4,5 mm
Dolžina ključa L	115,5 mm
Profil Torx® ₁	E6
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

