

**Garant**

**NC-sveder za navrtanje HSS-E-PM art. 112010 v škatli iz umetne mase 90°, Tip: 6-12**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	112105 6-12
GTIN	4045197893796
Razred artikla	11A

**Opis****Izvedba:**

Garnitura NC-svedrov za navrtanje v škatli iz umetne mase.

**Visokozmogljiv NC-sveder za navrtanje.**

Rezalni material iz prašno metalurškega substrata **za visoke zahteve** glede življenjske dobe in točnosti centriranja. Zelo dobra odpornost proti obrabi pri obdelavi nerjavnih jekel.

Brušena konica točno na sredini z ozkim prečnim rezilom – olajša navrtanje in zagotavlja točnost centrirne izvrtine. Svedri so zelo čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.

**S prijemalno površino v skladu z DIN 1835-B.****Vsebina:**

4 NC-svedri za navrtanje art. 112010.

**Vsebina:**

Po 1 NC-sveder za navrtanje: Vel. 6; 8; 10; 12.

**Obseg dobave:**

4-delna garnitura NC-svedrov za navrtanje v škatli iz umetne mase.

**Napotek:**

Uporabite število vrtljajev za dejanski  $\varnothing$  vrtanja (ne na splošno za zunanji  $\varnothing$  svedra).

**Tehnični opis**

Nazivni $\varnothing D_c$	6 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	8 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	10 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	12 mm
Rezalni material	HSS E PM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Toleranca nazivnega $\varnothing$	h6
Kot konice	90 stopinj
Držalo	DIN 1835 B s h6
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Sveder za navrtanje

## Pribor

NC-sveder za navrtanje HSS-E-PM90° N $\varnothing$ DC h6 10 mm	112010 10
NC-sveder za navrtanje HSS-E-PM90° N $\varnothing$ DC h6 8 mm	112010 8
NC-sveder za navrtanje HSS-E-PM90° N $\varnothing$ DC h6 6 mm	112010 6
NC-sveder za navrtanje HSS-E-PM90° N $\varnothing$ DC h6 12 mm	112010 12