

HOLEX**Odprti dvostranski obročni ključ, Zev ključa: 12X14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	619705 12X14
GTIN	4045197673374
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu, z ojačanim obročem, zato zelo čvrsti.; zevi v natančnih tolerancah. Glave 10° zakrivljene.

Z ovalnim, priročnim ročajem, zelo čvrsti. Do vel. 12×14 mm z enojnim – od vel. 14×17 mm pa z dvojnim 6-kotnikom.

Standard:**DIN 3118 / ISO 3318****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

maksimalni Ø obroča D ₁ maks	22,8 mm
Zev ključa ₁	12 mm
maksimalna višina obroča h ₂ maks	10,5 mm
Zev ključa ₂	14 mm
Dolžina ključa L	174 mm
maksimalni Ø obroča D ₂ maks	25,3 mm
maksimalna višina obroča h ₁ maks	8,5 mm
Mere zeva ključa	metrični
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj obroča	10 stopinj

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran
Vrsta izdelka	Vijačni ključ