



## Dvostranski obročni ključ, ravni, za vijake Torx®, Profil Torx®: E10XE12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	619400 E10XE12
GTIN	4018754022359
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovani v utopu, ravna oblika. Ploščate glave in tanka obroča za uporabo na ozkih mestih. Profilirani ročaj v obliki dvojnega T.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani.

Dolžina ključa L: 149,5 mm

maksimalni  $\varnothing$  obroča  $D_1$  maks: 13,7 mm

maksimalni  $\varnothing$  obroča  $D_2$  maks: 15,7 mm

maksimalna višina obroča  $h_{1 \text{ maks}}$ : 6,5 mm

maksimalna višina obroča  $h_{2 \text{ maks}}$ : 7,5 mm

### Tehnični opis

Profil Torx® <sub>2</sub>	E12
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_1$ maks	13,7 mm
maksimalna višina obroča $h_{2 \text{ maks}}$	7,5 mm
Dolžina ključa L	149,5 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_2$ maks	15,7 mm
maksimalna višina obroča $h_{1 \text{ maks}}$	6,5 mm
Profil Torx® <sub>1</sub>	E10
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

