



Dvostranski obročni ključ, ravni, za vijake Torx®, Profil Torx®: E14XE18



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	619400 E14XE18
GTIN	4018754022366
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, ravna oblika. Ploščate glave in tanka obroča za uporabo na ozkih mestih. Profilirani ročaj v obliki dvojnega T.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani.

Dolžina ključa L: 185 mm

maksimalni \varnothing obroča D_1 maks: 17,8 mm

maksimalni \varnothing obroča D_2 maks: 22,5 mm

maksimalna višina obroča $h_{1 \text{ maks}}$: 8 mm

maksimalna višina obroča $h_{2 \text{ maks}}$: 9,5 mm

Tehnični opis

maksimalni \varnothing obroča D_1 maks	17,8 mm
Profil Torx® ₂	E18
Dolžina ključa L	185 mm
maksimalna višina obroča $h_{1 \text{ maks}}$	8 mm
maksimalni \varnothing obroča D_2 maks	22,5 mm
Profil Torx® ₁	E14
maksimalna višina obroča $h_{2 \text{ maks}}$	9,5 mm
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

