

HOLEX**Odprti dvostranski obročni ključ, Zev ključa: 17X19mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 619705 17X19 |
| GTIN | 4045197673398 |
| Razred artikla | 62A |

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu, z ojačanim obročem, zato zelo čvrsti.; zevi v natančnih tolerancah. Glave 10° zakrivljene.

Z ovalnim, priročnim ročajem, zelo čvrsti. Do vel. 12×14 mm z enojnim – od vel. 14×17 mm pa z dvojnim 6-kotnikom.

Standard:**DIN 3118 / ISO 3318****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------|
| Dolžina ključa L | 213 mm |
| maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$ | 12 mm |
| maksimalni \varnothing obroča $D_1\text{ maks}$ | 31,2 mm |
| Zev ključa $_2$ | 19 mm |
| maksimalna višina obroča $h_{2\text{ maks}}$ | 13 mm |
| maksimalni \varnothing obroča $D_2\text{ maks}$ | 33,3 mm |
| Zev ključa $_1$ | 17 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| Standard | DIN 3118 / ISO 3318 |
| Položaj obroča | 10 stopinj |

| | |
|---------------|----------------------|
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | kromiran |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |