



Dvostranski obročni ključ, ravni, za vijake Torx®, Profil Torx®: E20XE24



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	619400 E20XE24
GTIN	4018754022373
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, ravna oblika. Ploščate glave in tanka obroča za uporabo na ozkih mestih. Profilirani ročaj v obliki dvojnega T.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani.

Dolžina ključa L: 227 mm

maksimalni \varnothing obroča D_1 maks: 24,7 mm

maksimalni \varnothing obroča D_2 maks: 29,2 mm

maksimalna višina obroča $h_{1 \text{ maks}}$: 10,5 mm

maksimalna višina obroča $h_{2 \text{ maks}}$: 12,5 mm

Tehnični opis

maksimalna višina obroča $h_{2 \text{ maks}}$	12,5 mm
maksimalni \varnothing obroča D_2 maks	29,2 mm
Dolžina ključa L	227 mm
Profil Torx® ₁	E20
Profil Torx® ₂	E24
maksimalna višina obroča $h_{1 \text{ maks}}$	10,5 mm
maksimalni \varnothing obroča D_1 maks	24,7 mm
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

