

HOLEX**Odprti dvostranski obročni ključ, Zev ključa: 19X22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	619705 19X22
GTIN	4045197673404
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu, z ojačanim obročem, zato zelo čvrsti.; zevi v natančnih tolerancah. Glave 10° zakrivljene.

Z ovalnim, priročnim ročajem, zelo čvrsti. Do vel. 12×14 mm z enojnim – od vel. 14×17 mm pa z dvojnimi 6-kotnikom.

Standard:**DIN 3118 / ISO 3318****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Zev ključa ₁	19 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	13 mm
Zev ključa ₂	22 mm
maksimalni \varnothing obroča $D_{2\text{ maks}}$	38,4 mm
maksimalna višina obroča $h_{2\text{ maks}}$	14 mm
Dolžina ključa L	228 mm
maksimalni \varnothing obroča $D_{1\text{ maks}}$	33,4 mm
Mere zeva ključa	metrični
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj obroča	10 stopinj

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran
Vrsta izdelka	Vijačni ključ