

**HOLEX****Odprti dvostranski obročni ključ, Zev ključa: 22X24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	619705 22X24
GTIN	4045197673411
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu, z ojačanim obročem, zato zelo čvrsti.; zevi v natančnih tolerancah. Glave 10° zakrivljene.

Z ovalnim, priročnim ročajem, zelo čvrsti. Do vel. 12×14 mm z enojnim – od vel. 14×17 mm pa z dvojnimi 6-kotnikom.

**Standard:****DIN 3118 / ISO 3318****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

Dolžina ključa L	243 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	24 mm
maksimalni Ø obroča D <sub>1</sub> maks	38,5 mm
maksimalna višina obroča h <sub>1</sub> maks	15 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	22 mm
maksimalna višina obroča h <sub>2</sub> maks	16 mm
maksimalni Ø obroča D <sub>2</sub> maks	42 mm
Mere zeva ključa	metrični
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj obroča	10 stopinj

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran
Vrsta izdelka	Vijačni ključ