



## Dvostranski obročni ključi z ragljo, za vijake Torx®, Profil Torx®: E6XE8



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	619440 E6XE8
GTIN	4045197229960
Razred artikla	62A

### Opis

#### Izvedba:

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.  
 celotna dolžina L: 130 mm  
 maksimalni Ø obroča D1: 16,5 mm  
 maksimalni Ø obroča D2: 17 mm  
 maksimalna višina obroča h<sub>1</sub>: 6,5 mm  
 maksimalna višina obroča h<sub>2</sub>: 7 mm

### Tehnični opis

maksimalna višina obroča h <sub>2</sub>	7 mm
Profil Torx® <sub>2</sub>	E8
Profil Torx® <sub>1</sub>	E6
celotna dolžina L	130 mm
maksimalni Ø obroča D2	17 mm
maksimalna višina obroča h <sub>1</sub>	6,5 mm
maksimalni Ø obroča D1	16,5 mm
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Število zob	72

Povratni zasuk	5 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran
Vrsta izdelka	Vijačni ključ