

**HOLEX****Odprti dvostranski obročni ključ, Zev ključa: 24X27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	619705 24X27
GTIN	4045197673428
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu, z ojačanim obročem, zato zelo čvrsti.; zevi v natančnih tolerancah. Glave 10° zakrivljene.

Z ovalnim, priročnim ročajem, zelo čvrsti. Do vel. 12×14 mm z enojnim – od vel. 14×17 mm pa z dvojnimi 6-kotnikom.

**Standard:****DIN 3118 / ISO 3318****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

Zev ključa <sub>1</sub>	24 mm
maksimalna višina obroča $h_{2\text{ maks}}$	17 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_{2\text{ maks}}$	46,4 mm
Dolžina ključa L	258 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_{1\text{ maks}}$	42,4 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	27 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	16 mm
Mere zeva ključa	metrični
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj obroča	10 stopinj

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran
Vrsta izdelka	Vijačni ključ