



## Odprti dvostranski obročni ključ, Zev ključa: 8X10mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	619705 8X10
GTIN	4045197673329
Razred artikla	62A

### Opis

#### Izvedba:

Kovani v utopu, z ojačanim obročem, zato zelo čvrsti.; zevi v natančnih tolerancah. Glave 10° zakrivljene.

Z ovalnim, priročnim ročajem, zelo čvrsti. Do vel. 12×14 mm z enojnim – od vel. 14×17 mm pa z dvojnimi 6-kotnikom.

#### Standard:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

### Tehnični opis

maksimalni $\varnothing$ obroča $D_1$ maks	17,8 mm
Zev ključa $_2$	10 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	6,5 mm
Dolžina ključa L	139 mm
Zev ključa $_1$	8 mm
maksimalna višina obroča $h_{2\text{ maks}}$	7,5 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_2$ maks	19,3 mm
Mere zeva ključa	metrični
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj obroča	10 stopinj

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran
Vrsta izdelka	Vijačni ključ