



## Dvostranski obročni ključ z ragljo, za vijake Torx®, Profil Torx®: E10XE12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	619440 E10XE12
GTIN	4045197229977
Razred artikla	62A

### Opis

#### Izvedba:

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

celotna dolžina L: 150 mm

maksimalni Ø obroča D1: 18,5 mm

maksimalni Ø obroča D2: 20 mm

maksimalna višina obroča h<sub>1</sub>: 7,3 mm

maksimalna višina obroča h<sub>2</sub>: 7,7 mm

### Tehnični opis

maksimalna višina obroča h <sub>1</sub>	7,3 mm
Profil Torx® <sub>2</sub>	E12
maksimalni Ø obroča D2	20 mm
maksimalni Ø obroča D1	18,5 mm
celotna dolžina L	150 mm
maksimalna višina obroča h <sub>2</sub>	7,7 mm
Profil Torx® <sub>1</sub>	E10
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Število zob	72

Povratni zasuk	5 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran
Vrsta izdelka	Vijačni ključ