



12-kotni nasadni ključ, colski, Zev ključa: 36mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	647000 36
GTIN	4018754009909
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Zevi v natančnih tolerancah. Notranji 4-kotnik z utorom in gumbom za sprostitvev ustreza DIN 3120 D 25.

Standard:

DIN 3124

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Tehnični opis

Zev ključa	36 mm
Ø na izhodni strani	49,5 mm
Dolžina	67 mm
Pogonski 4-kotnik	1 col
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

