

**12-kotni nasadni ključ, colski, Zev ključa: 41 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	647000 41
GTIN	4018754009916
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Zevi v natančnih tolerancah. Notranji 4-kotnik z utorom in gumbom za sprostitvev ustreza DIN 3120 D 25.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Tehnični opis

Zev ključa	41 mm
Dolžina	70 mm
Ø na izhodni strani	55,5 mm
Pogonski 4-kotnik	1 col
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

