




## Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm), 150×25×51, Tip: NK60



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	596220 NK60
GTIN	9003171306842
Razred artikla	53Y

### Opis

#### Izvedba:

**Kakovostne, obstojne brusne plošče za stacionarne brusilne stroje** s keramičnim vezivom. Visoka točnost krožnega in planega teka, delovna hitrost 40 m/s. **Univerzalna uporaba** na dvojnih stacionarnih brusnih strojih za posnemanje zarobka, ostrenje in naknadno ostrenje orodij.

#### Uporaba:

Za konstrukcijska jekla in nizkolegirana jekla ter za sivo litino.

#### Specifikacija:

**Običajni korund**, sivo moder, stopnja trdote M.

#### Obseg dobave:

Vklj. z reduciranimi obroči za navedene izvrtine.

#### Napotek:

Za kompaktne brusne plošče iz brusne koprene glejte od art. 568725 naprej.

### Tehnični opis

Stopnja preciznosti	srednja
---------------------	---------

Zrnatost	60
Kratica za brusno sredstvo	A
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Specifikacija	Običajni korund, sivo moder, stopnja trdote M
Brusno sredstvo	Običajni korund, sivo moder
Postopek brušenja	Brusni stroj
Notranji Ø reducirnega obroča	32 mm
Oblika	1
Ø plošče D	150 mm
Širina plošče T	25 mm
Značilnost blagovnega imena	150×25×51
Ø izvrtine H	51 mm
Vrsta izdelka	Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

## Pribor

Garnitura reducirnih obročev za originalno izvrtino brusne plošče 51 mm

596000 51