



## Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm), 150×20×32, Tip: EK60



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	596200 EK60
GTIN	9003170026994
Razred artikla	53Y

### Opis

#### Izvedba:

**Kakovostne, obstojne brusne plošče za stacionarne brusilne stroje** s keramičnim vezivom. Visoka točnost krožnega in planega teka, delovna hitrost 40 m/s. **Univerzalna uporaba** na dvojnih stacionarnih brusnih strojih za posnemanje zarobka, ostrenje in naknadno ostrenje orodij.

#### Uporaba:

Za kaljena jekla in HSS.

#### Specifikacija:

**Običajni korund**, beli, stopnja trdote M.

#### Obseg dobave:

Vklj. z reducirnimi obroči za navedene izvrtine.

#### Napotek:

Za kompaktne brusne plošče iz brusne koprene glejte od art. 568725 naprej.

### Tehnični opis

Stopnja preciznosti	srednja
---------------------	---------

Zrnatost	60
Kratica za brusno sredstvo	A
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Specifikacija	Plemeniti korund, beli, stopnja trdote M
Brusno sredstvo	Plemeniti korund, beli
Postopek brušenja	Brusni stroj
Notranji Ø reducirnega obroča	25 mm
Notranji Ø reducirnega obroča	20 mm
Notranji Ø reducirnega obroča	16 mm
Oblika	1
Ø plošče D	150 mm
Širina plošče T	20 mm
Značilnost blagovnega imena	150×20×32
Ø izvrtine H	32 mm
Vrsta izdelka	Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

## Pribor

Garnitura reducirnih obročev za originalno izvrtino brusne plošče 32 mm

596000 32