

**Brusni lonec CBN D × G × V (mm), 100×20×20, Tip: B126****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 597320 B126   |
| GTIN                  | 9003176366582 |
| Razred artikla        | 53Y           |

**Opis****Izvedba:**

**Plošče za brušenje orodja z brusno oblogo CBN** in vezivom iz umetne smole za dolgo življenjsko dobo, pri enakomerno veliki zmogljivosti odstranjevanja. Večplastno nosilno telo iz aluminijevih vezivnih materialov zagotavlja zelo dobro dušenje vibracij in s tem miren tek pri brušenju, za konstantne rezultate brušenja pri visoki kakovosti površine. Za fine kakovosti površine pri dobri zmogljivosti odstranjevanja. **Specifikacija: B126C75B AMIGO-HSS.**

**Uporaba:**

**Za brušenje orodij na vseh običajnih strojih za ostrenje orodja. Za brušenje visokolegiranih (HSS) orodnih in cementiranih jekel, stelitov.**

**Tehnični opis**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Zrnatost          | B126            |
| Postopek brušenja | Ostrenje orodij |
| Oblika            | 12V9            |
| Ø plošče D        | 100 mm          |

|  |              |
|--|--------------|
| Širina plošče T                        | 20 mm        |
| Značilnost blagovnega imena            | 100×20×20    |
| Ø izvrtine H                           | 20 mm        |
| Širina brusne obloge W na čelni strani | 2 mm         |
| Višina brusne obloge X                 | 10 mm        |
| Vrsta izdelka                          | Brusni lonec |

### Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm  | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno         |                |            |
| mokro maks.       | pogojno primerno |                |            |
| suho              | primerno         |                |            |