

**Keramični brusni lonec D × G × V (mm), 80×40×20, Tip: EK80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	597010 EK80
GTIN	9003174750277
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Brusni lonec z: **Plemeniti korund, beli. Specifikacija: SD83AII7PVK3F jeklo univerzalno.**

Uporaba:

Za naknadno brušenje svedrov, rezkarjev itd. Priporočljivo je mokro brušenje z emulzijo oz. z oljem za brušenje.

Tehnični opis

Zrnatost	80
Kratica za brusno sredstvo	A
Brusno sredstvo	Plemeniti korund, beli
Specifikacija	SD83AII7PVK3F steel universal
Postopek brušenja	Ostrenje orodij
Oblika	6
Ø plošče D	80 mm
Širina plošče T	40 mm

Značilnost blagovnega imena	80×40×20
Ø izvrtine H	20 mm
Debelina stene W	6 mm
Debelina police E	10 mm
Vrsta izdelka	Brusni lonec