

**Brusni lonec CBN D × G × V (mm), 125×25×20, Tip: B126****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	597360 B126
GTIN	9003178405067
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Plošče za brušenje orodja z brusno oblogo CBN in vezivom iz umetne smole za dolgo življenjsko dobo, pri enakomerno veliki zmogljivosti odstranjevanja. Večplastno nosilno telo iz aluminijevih vezivnih materialov zagotavlja zelo dobro dušenje vibracij in s tem miren tek pri brušenju, za konstantne rezultate brušenja pri visoki kakovosti površine. Za fine kakovosti površine pri dobri zmogljivosti odstranjevanja. **Specifikacija: B126C75B AMIGO-HSS.**

Uporaba:

Za brušenje orodij na vseh običajnih strojih za ostrenje orodja. Za brušenje visokolegiranih (HSS) orodnih in cementiranih jekel, stelitov.

Tehnični opis

Zrnatost	B126
Postopek brušenja	Ostrenje orodij
Oblika	12V9
Ø plošče D	125 mm

Širina plošče T	25 mm
Značilnost blagovnega imena	125×25×20
Ø izvrtine H	20 mm
Širina brusne obloge W na čelni strani	2 mm
Višina brusne obloge X	10 mm
Vrsta izdelka	Brusni lonec

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		