



Nizki delovni čevlji, črni/srebrni Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, Evropska velikost: 40



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 092284 40 |
| GTIN | 4044465250606 |
| Razred artikla | 04Y |

Opis

Izvedba:

Zračni in moderni varnostni delovni čevlji za notranje in zunanje področje.

- **Zračen vrhni material iz mikrovlačen/tekstila.**
- **Trpežna in zračna notranja podloga.**
- **Praktično hitro zapiranje za hitro, enostavno in varno obuvanje in sezuvanje.**
- **Posebni (pralni) vložki za vpijanje znoja.**
- **Nedrseč gumijast zunanji podplat.**
- **Blaženje na peti iz PU-pene.**
- **ESD-oprema.**

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napotek:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 35–51.

elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Razred zaščite: S1P

Material zaščitne kapice: Kompoziti

Varnost proti prerezanju: Tekstil

Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): Več kot 200 °C

Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Tehnični opis

| | |
|---|---|
| Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) | Več kot 200 °C |
| Standard | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 |
| Evropska velikost čevlja | 40 |
| Razred zaščite | S1P |
| Material zaščitne kapice | Kompoziti |
| Varnost proti prerezanju | Tekstil |
| Serija | Black Eagle Safety |
| Spol | moški |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD |
| Vrsta izdelka | Varnostni nizki čevlji |