

**Brusni lonec CBN D × G × V (mm), 100×35×20, Tip: B126****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	597220 B126
GTIN	9003176173883
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Plošče za brušenje orodja z brusno oblogo CBN in vezivom iz umetne smole za dolgo življenjsko dobo, pri enakomerno veliki zmogljivosti odstranjevanja. Večplastno nosilno telo iz aluminijevih vezivnih materialov zagotavlja zelo dobro dušenje vibracij in s tem miren tek pri brušenju, za konstantne rezultate brušenja pri visoki kakovosti površine. Za fine kakovosti površine pri dobri zmogljivosti odstranjevanja. **Specifikacija: B126C75B AMIGO-HSS.**

Uporaba:

Za brušenje orodij na vseh običajnih strojih za ostrenje orodja. Za brušenje visokolegiranih (HSS) orodnih in cementiranih jekel, stelitov.

Tehnični opis

Zrnatost	B126
Kratka za brusno sredstvo	CBN
Specifikacija	B126C75B AMIGO-HSS
Brusno sredstvo	kubični bornitrit

Postopek brušenja	Ostrenje orodij
Oblika	11V9
Ø plošče D	100 mm
Širina plošče T	35 mm
Značilnost blagovnega imena	100×35×20
Ø izvrtine H	20 mm
Širina brusne obloge W na čelni strani	2 mm
Višina brusne obloge X	10 mm
Vrsta izdelka	Brusni lonec

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		