

HOLEX**Sonda za endoskop, gibka, Ø 5,5 mm, Dolžina sonde: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	492937 1000
GTIN	4045197894540
Razred artikla	42L

Opis**Izvedba:**

Robustna, za vodo neprepustna glava sonde (IP67) iz plemenitega jekla z belimi svetlečimi diodami z možnostjo zatemnitve. Kot gledanja 0°.

Zaradi zaščitnega opleta cevi je sonda po celotni dolžini posebej trpežna. Posebej primerna za ulitke z ostrimi robovi. Zelo elastična. Kot odpiranja slike 90°.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Idealne za pregledovanje težko dostopnih prostorov, npr. **Avtomobilska industrija:** motor, menjalnik, rezervoar za gorivo, šasija, armaturna plošča, za izvedence. **Zračni transport:** pogonski sklopi, turbine, napeljave. **Gradnja:** ocena gradbenih temeljev, ocena škode zaradi vpliva vode ali vpliva škodljivcev. **Cevovodi:** vari, iskanje tujkov, netesnih mest. **Hidravlični sistemi:** cilindri, netesna mesta. **Ogrevanje, sanitarni sistemi, klimatski sistemi:** peči, kamini, grelniki vode, klimatske naprave, sistemi za odvajanje vode. **Boj proti škodljivcem:** čebelji panji, osja gnezda, ptičja gnezda, prehodi insektov. **Policija, carina:** kontrola vozil, kontrola blaga.

Primerno za:

Vse izvedbe endoskopa art. 492923; 492924; 492925; 492928.

Napotek:

Drugi tipi sond (do 30 m) z drugimi Ø glav in drugimi koti gledanja po ponudbi.

Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 67
Ločljivost kamere	640 × 480 px
Značilnost blagovnega imena	Ø 5,5 mm

Vrsta izdelka

Sonda