

**Keramični brusni lonec D × G × V (mm), 100×50×20, Tip: EK80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	597025 EK80
GTIN	9003175682652
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Brusni lonec z: **Plemeniti korund, beli. Specifikacija: SD83All7PVK3F jeklo univrzalno.**

Prednosti:

Robovi po obodu so namočeni v umetno smolo za večjo čvrstost robov. **Robovi po obodu so namočeni v umetno smolo** za večjo čvrstost robov.

Uporaba:

Za naknadno brušenje svedrov, rezkarjev itd. Priporočljivo je mokro brušenje z emulzijo oz. z oljem za brušenje.

Tehnični opis

Zrnatost	80
Kratica za brusno sredstvo	A
Brusno sredstvo	Plemeniti korund, beli
Specifikacija	SD83All7PVK3F steel universal
Postopek brušenja	Ostrenje orodij

Oblika	6
Ø plošče D	100 mm
Širina plošče T	50 mm
Značilnost blagovnega imena	100×50×20
Ø izvrtine H	20 mm
Debelina stene W	10 mm
Debelina police E	10 mm
Vrsta izdelka	Brusni lonec