

HOLEX**6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/8-colski, Zev ključa: 19mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 650100 19 |
| GTIN | 4045197214713 |
| Razred artikla | 62D |

Opis**Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Zev ključa | 19 mm |
| Ø na izhodni strani | 27,5 mm |
| Dolžina | 30 mm |
| Pogonski 4-kotnik | 3/8 col |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ |
| Primerno za strojno uporabo | da |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |

Pribor

Garnitura varnostnih sponk za nasadne ključke, 3/8-colski, vklj. z izvlečnikom, 10-delne Tip 2

650790 2

Spojno držalo za nasadne ključke, 3/8-colski Ø × dolžina 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Gumijasti obroček za nasadne ključke, 3/8-colski Ø 22 mm

650800 22

Izvlečnik za varnostne sponke

650785