

**Spojno držalo s kroglico, Tip: 5****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 650005 5 |
| GTIN | 4045197214478 |
| Razred artikla | 62D |

Opis**Izvedba:**

Z vzmeteno kroglico.

Uporaba:

Kot vmesni del za pritrditev nasadnih ključev z notranjim 4-kotnikom na strojne vijavnike z vpenjalom za notranji 6-kotnik.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

celotna dolžina: 75 mm

Zunanji 4-kotnik: 1/2 col

Pogon na strani stroja: E 11,2 (7/16 cole)

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| celotna dolžina | 75 mm |
| Pogon na strani stroja | E 11,2 (7/16 cole) |
| Pogonski profil | 6-kotno spojno držalo |
| Zunanji 4-kotnik | 1/2 col |
| Standard | DIN 7428 |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | fosfatirani |
| Primerno za strojno uporabo | da |
| Vrsta izdelka | Spojno držalo |

