

LOCTITE**Trenutno lepilno sredstvo, 20 g, Tovarniška številka: 496_DIE**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083352 496_DIE
GTIN	4058093011843
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporabni za povezovanje različnih materialov. Hitro strjevanje in čiste, skoraj nevidne povezave. Visoka trdnost – pogosto višja kot trdnost materialov, ki jih je potrebno povezati. Strjevanje z vlago iz zraka.

Uporaba:

Univerzalno trenutno lepilno sredstvo za večino materialov. Zelo primerno za **kovine**. V primerjavi z vel. 401 nekaj višja trdnost, vendar manjša temperaturna stabilnost.

Napotek:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

Oznaka za nevarne snovi: GHS07 Pozor

Oznaka proizvajalca: 496

Barva lepila: prozoren

Trdnost po: 10 - 30 s

Temperaturno območje: -40 - 80 °C

Tehnični opis

Temperaturno območje	-40 - 80 °C
Trdnost po	10 - 30 s

Barva lepila	prozoren
Oznaka proizvajalca	496
Oznaka za nevarne snovi	GHS07 Pozor
Značilnost blagovnega imena	20 g
Vsebina	20 g