

**Koken****6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/8-colski Surface Drive, Zev ključa: 17mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	650130 17
GTIN	4991644318025
Razred artikla	63R

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrnitev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

**Iz varnostnih razlogov obvezno pritrдите s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.**

Profil Surface Drive prime vijak na bočnih ploskvah in tako ne poškoduje občutljivih robov. S tem se zanesljivo prepreči zatikanje ključa v glavo vijaka.

**Material:**

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

**Napotek:**

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

**Tehnični opis**

Ø na izhodni strani	24,5 mm
Zev ključa	17 mm
Dolžina	32 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ Surfacedrive
Primerno za strojno uporabo	da

Vrsta izdelka

Nasadni ključ

**Pribor**Spojno držalo za nasadne ključe, 3/8-colski Ø × dolžina  
2,5X18 mm

650900 2,5X18

Izvečnik za varnostne sponke

650785

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 3/8-colski Ø 22 mm

650800 22

Garnitura varnostnih sponk za nasadne ključe, 3/8-colski,  
vklj. z izvlečnikom, 10-delne Tip 2

650790 2