

**Diamantna krožnikasta brusna plošča D×G×V (mm), 125×25×20, Tip: D126****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	597720 D126
GTIN	9003177423116
Razred artikla	53Y

**Opis****Izvedba:**

**Plošče za brušenje orodja z diamantno prevleko** in vezivom iz umetne smole za dolgo življenjsko dobo, pri enakomerno veliki zmogljivosti odstranjevanja. Večplastno nosilno telo iz aluminijevih vezivnih materialov zagotavlja zelo dobro dušenje vibracij in s tem miren tek pri brušenju, za konstantne rezultate brušenja pri visoki kakovosti površine. Univerzalna zrnatost za srednje kakovosti površine pri zelo dobri zmogljivosti odstranjevanja. **Specifikacija: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

**Uporaba:**

**Univerzalna uporaba za ostrenje orodij na vseh običajnih strojih za ostrenje orodja.** Za brušenje **orodij iz karbidne trdine in materialov s kratkimi odrezki brez vsebnosti železa.** Zelo primerna za suho brušenje, lahko pa jo uporabite tudi za mokro brušenje.

**Tehnični opis**

Zrnatost	D126
Specifikacija	D126C75B DIAGO W-Carbide
Kratice za brusno sredstvo	D

Postopek brušenja	Ostrenje orodij
Brusno sredstvo	Diamant
Oblika	12A2D
Ø plošče D	125 mm
Širina plošče T	25 mm
Značilnost blagovnega imena	125×25×20
Ø izvrtine H	20 mm
Širina brusne obloge W na čelni strani	10 mm
Višina brusne obloge X	3 mm
Vrsta izdelka	Brusni krožnik

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Karbidna trdina	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		