




## Diamantni brusni lonec D×G×V (mm), 100×35×20, Tip: D64



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	597540 D64
GTIN	9003177213038
Razred artikla	53Y

### Opis

#### Izvedba:

**Plošče za brušenje orodja z diamantno prevleko** in vezivom iz umetne smole za dolgo življenjsko dobo, pri enakomerno veliki zmogljivosti odstranjevanja. Večplastno nosilno telo iz aluminijevih vezivnih materialov zagotavlja zelo dobro dušenje vibracij in s tem miren tek pri brušenju, za konstantne rezultate brušenja pri visoki kakovosti površine. Fina zrnatost za srednje kakovosti površine pri dobri zmogljivosti odstranjevanja. **Specifikacija: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

#### Uporaba:

**Univerzalna uporaba za ostrenje orodij na vseh običajnih strojih za ostrenje orodja.** Za brušenje **orodij iz karbidne trdine in materialov s kratkimi odrezki brez vsebnosti železa.** Zelo primerna za suho brušenje, lahko pa jo uporabite tudi za mokro brušenje.

### Tehnični opis

Zrnatost	D64
Kratka za brusno sredstvo	D
Specifikacija	D64C50B DIAGO W-Carbide
Brusno sredstvo	Diamant
Postopek brušenja	Ostrenje orodij

Oblika	11V9
Ø plošče D	100 mm
Širina plošče T	35 mm
Značilnost blagovnega imena	100×35×20
Ø izvrtine H	20 mm
Širina brusne obloge W na čelni strani	3 mm
Višina brusne obloge X	10 mm
Vrsta izdelka	Brusni lonec

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Karbidna trdina	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		