

**Rezalna brusna plošča D × G × V (mm), 100×1×20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	598500
GTIN	9003172021591
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Brusne plošče, vezane z umetno smolo, brez ojačevalne tkanine, primerne za vsa jekla in HSS.

Uporaba:

- **Rezanje na stacionarnih rezalnih in brusnih strojih (brez ojačevalne tkanine, kar pomeni, da niso primerne za ročno rezanje).**
- **Delovna hitrost 30 do maksimalno 80 m/s.**

Specifikacija:

A80N4B68 HSS.

Napotek:

Plošče za ostrenje žag so dobavljive po ponudbi.

Oblika: 41N

Oblika: 41N

Tehnični opis

Postopek brušenja	Rezanje
-------------------	---------

Brusno sredstvo	Korund, vezano z umetno smolo brez vlaken
Kratica za brusno sredstvo	A
Specifikacija	A80N4B68 HSS
za material	HSS
za material	Jeklo
Oblika	41N
Ø plošče D	100 mm
Širina plošče T	1 mm
Značilnost blagovnega imena	100×1×20
Ø izvrtine H	20 mm
Pogonski stroj	Stacionarni rezalni stroji
priporočena obodna hitrost	30 - 50 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
suho	primerno		