

**Dvojni nasadni ključ, Zev ključa: 17X19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	621400 17X19
GTIN	4018754025770
Razred artikla	63A

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu; zevi v natančnih tolerancah; 12-kotni. Vgrajena pritisna vzmet zadrži glave v njihovem trenutnem položaju.

Čvrst profiliran ročaj v obliki dvojnega T; s tankostenskimi, globokimi glavami s profilom AS-Drive. Gibljive glave (zasuk do 220°).

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, kromirani; zaokrožene površine (ni ostrih robov).

**Tehnični opis**

Dolžina ključa L	250 mm
Ø glave D <sub>1</sub>	23,7 mm
Ø glave D <sub>2</sub>	26,3 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	17 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	19 mm
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem