

**Viličasti nasadni ključ, Zev ključa: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	621500 10
GTIN	4045197480224
Razred artikla	62C

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu, zeva v natančnih tolerancah sta enaka na obeh straneh ključa. Nasadni ključ je vrtljiv za 180°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

Višina zeva	6,6 mm
Širina čeljusti	20,7 mm
Dolžina ključa	178 mm
Zev ključa	10 mm
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Ø glave	14,8 mm
Gibljava glava	180 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo, kromirani
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

