

**Rezalna brusna plošča D × G × V (mm), 125×1×20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	598520
GTIN	9009012820799
Razred artikla	53Y

**Opis****Izvedba:**

**Brusne plošče, vezane z umetno smolo, brez ojačevalne tkanine, primerne za vsa jekla in HSS.**

**Uporaba:**

- **Rezanje na stacionarnih rezalnih in brusnih strojih (brez ojačevalne tkanine, kar pomeni, da niso primerne za ročno rezanje).**
- **Delovna hitrost 30 do maksimalno 80 m/s.**

**Specifikacija:**

**A60N5B68 HSS.**

**Napotek:**

Plošče za ostrenje žag so dobavljive po ponudbi.

Oblika: 41N

Oblika: 41N

**Tehnični opis**

Postopek brušenja	Rezanje
-------------------	---------

Brusno sredstvo	Korund, vezano z umetno smolo brez vlaken
Kratica za brusno sredstvo	A
Specifikacija	A60N5B68 HSS
za material	HSS
za material	Jeklo
Oblika	41N
Ø plošče D	125 mm
Širina plošče T	1 mm
Značilnost blagovnega imena	125×1×20
Ø izvrtine H	20 mm
Pogonski stroj	Stacionarni rezalni stroji
priporočena obodna hitrost	30 - 50 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
suho	primerno		