



Dvojni nasadni ključ, Zev ključa: 10X11mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	621400 10X11
GTIN	4018754025664
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu; zevi v natančnih tolerancah; 12-kotni. Vgrajena pritisna vzmet zadrži glave v njihovem trenutnem položaju.

Čvrst profiliran ročaj v obliki dvojnega T; s tankostenskimi, globokimi glavami s profilom AS-Drive. Gibljive glave (zasuk do 220°).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani; zaokrožene površine (ni ostrih robov).

Tehnični opis

Ø glave D ₁	14,7 mm
Ø glave D ₂	15,9 mm
Dolžina ključa L	202 mm
Zev ključa ₂	11 mm
Zev ključa ₁	10 mm
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem