


Garant**CNGA 09T304, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255403 G
GTIN	4045197895097
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Opremljeno z 2 reziloma.

Opis:

Nov CBN z uravnoteženo kombinacijo odpornosti proti obrabi in lomu za univerzalno uporabo v kaljeno jeklo do 67 HRC v kombinaciji s posebnim posnetjem. Primerno za neprekinjene, pa tudi rahlo in močno prekinjene reze.

Tehnični opis

Posnetje roba rezalnih robov	G
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	CBN
Zvrst	BU7220
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 140 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,15 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNGA 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	BU7220
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		