

Garant**DNGA 150604, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255445 G
GTIN	4045197895288
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Opremljeno z 2 reziloma.

Opis:

Nov CBN z uravnoteženo kombinacijo odpornosti proti obrabi in lomu za univerzalno uporabo v kaljeno jeklo do 67 HRC v kombinaciji s posebnim posnetjem. Primerno za neprekinjene, pa tudi rahlo in močno prekinjene reze.

Tehnični opis

Posnetje roba rezalnih robov	G
Globina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 140 m/min
Zvrst	BU7220

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Rezalni material	CBN
Podajanje f	0,05 - 0,15 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNGA 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	BU7220
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		