

Garant**CCGW 060202, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265403 G
GTIN	4045197895509
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Opremljeno z 2 reziloma.

Radij rezila: 0,2 mm

Zvrst: BU7220

Globina reza a_p : 0,03 - 0,12 mmPodajanje f : 0,04 - 0,12 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 160 m/min

Posnetje roba rezalnih robov: G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	BU7220
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 160 m/min

Radij rezila	0,2 mm
Rezalni material	CBN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Posnetje roba rezalnih robov	G
Globina reza a_p	0,03 - 0,12 mm
Podajanje f	0,04 - 0,12 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGW 060202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	BU7220
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		