

**Garant****CCGW 120404, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265421 G
GTIN	4045197895561
Razred artikla	21H

**Opis****Izvedba:**

Opremljeno z 2 reziloma.

Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: BU7220

Globina reza  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmPodajanje  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 160 m/min

Posnetje roba rezalnih robov: G

**Tehnični opis**

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje $f$	0,04 - 0,12 mm/v
Rezalni material	CBN
Globina reza $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 160 m/min

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	BU7220
Posnetje roba rezalnih robov	G
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGW 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	BU7220
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		