

Garant**WNGA 080412, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 255481 G |
| GTIN | 4045197895493 |
| Razred artikla | 21H |

Opis**Izvedba:**

Opremljeno s 3 rezili.

Opis:

Nov CBN z uravnoteženo kombinacijo odpornosti proti obrabi in lomu za univerzalno uporabo v kaljeno jeklo do 67 HRC v kombinaciji s posebnim posnetjem. Primerno za neprekinjene, pa tudi rahlo in močno prekinjene reze.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Globina reza a_p | 0,05 - 0,2 mm |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | CBN |
| Podajanje f | 0,05 - 0,15 mm/v |
| Zvrst | BU7220 |
| Rezalni pogoji | močno prekinjen |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |

| | |
|---|---|
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Radij rezila | 1,2 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 90 - 140 m/min |
| Posnetje roba rezalnih robov | G |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WNGA 080412 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 |
| Značilnost blagovnega imena | BU7220 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|----------------|------------|-------|------------|
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| neprekinjeno | primerno | | |
| neenakomerno | primerno | | |
| prekinjeno | primerno | | |
| suho | primerno | | |