

Garant**VBGW 110302, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265457 G
GTIN	4045197895684
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Opremljeno z 2 reziloma.

Zvrst: BU7220

Posnetje roba rezalnih robov: G

Globina reza a_p : 0,03 - 0,12 mmPodajanje f : 0,04 - 0,12 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 160 m/min**Tehnični opis**

Zvrst	BU7220
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Globina reza a_p	0,03 - 0,12 mm
Rezalni material	CBN

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 160 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,04 - 0,12 mm/v
Posnetje roba rezalnih robov	G
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGW 110302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	BU7220
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		