

**Garant****VBGW 160402, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265463 G
GTIN	4045197895707
Razred artikla	21H

**Opis****Izvedba:**

Opremljeno z 2 reziloma.

Zvrst: BU7220

Posnetje roba rezalnih robov: G

Globina reza  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmPodajanje  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 160 m/min**Tehnični opis**

Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	BU7220
Globina reza $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni pogoji	močno prekinjen

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 160 m/min
Podajanje $f$	0,04 - 0,12 mm/v
Posnetje roba rezalnih robov	G
Rezalni material	CBN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGW 160402
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	BU7220
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		