




Diamantni poravnač z vpenjalom MK0, Masa diamanta: 1,5kt



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	599710 1,5
GTIN	9003174684978
Razred artikla	53Y

Opis

Izvedba:

Poravnači standardnih brusnih plošč za vse stroje s primernim vpenjanjem. Poravnači so izdelani **za enkratno uporabo** tako, da jih je potem, ko se izrabijo, potrebno v celoti nadomestiti z novimi (obračanje v držalu ni možno).

S površino ključa za enostavno demontažo. Enozrnat **enosmerni** diamantni poravnači .

Uporaba:

Za natančno poravnavanje in naknadno ostrenje brusnih plošč, za (ponovno) doseganje nekega definiranega stanja brusnega orodja (krožni in plani tek, profil brusne plošče, struktura površine, brusne lastnosti). Za posamično izdelavo in proizvodnjo v majhnih serijah, poskrbite za zadostno hladilno mazanje. Zaradi kratkih razmer za vpenjanje (prosta dolžina $< 2 \times D$) ni problemov z vibracijami. Za ravne, **zmerno konkavne in konveksne** profile brusnih plošč za plosko brušenje, brušenje po zunanem obodu, **brušenje po notranjem obodu in za odstranjevanje konic**.

Obvezno upoštevati pravilen položaj namestitve (nagib 3° do 15° za center brusne plošče za obe smeri osi). Zaradi enakomernega obrabljanja je v rednih časovnih intervalih poravnač v držalu potrebno obrniti za 90° .

Tehnični opis

Celotna dolžina L	42 mm
za dimenzije brusnih plošč	$\varnothing 400 \times 100 - \varnothing 800 \times 50$ mm
Masa diamanta	1,5 kt
Tip poravnača	Enozrnat
\varnothing glave D_2	14 mm

Kratka za brusno sredstvo

D

Vrsta izdelka

Ročni poravnaki