


Dvostranski zevni kaliber s toleranco v številkah, Tip: D



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	484408 D
GTIN	2050001956606
Razred artikla	48B

Opis

POMEMBNO: artikel je mogoče konfigurirati

Nazivna mera: 13.001 - 16.999 mm

Kakovost: 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9

Tolerančno polje: A; B; C; CD; D; E; EF; F; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Z; ZA; ZB; ZC

Izvedba:

Za vmesno mero ali toleranco v številkah.

Kontrolni trni za mejne utore gredi z dobro in izmetno stranjo. Dobra stran s **povečano mero zaradi obrabe** po DIN 7164. Telo merila je iz kaljenega jekla.

Uporaba:

Za preverjanje ploskega prilega npr. utorov.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.**

Napotek:

Primer: 15,8 m6 ali 41,04 + 0,01/– 0,02.

Kalibriranje: L6

Nazivna mera: 13,001 - 16,999 mm

Tehnični opis

Nazivna mera	13,001 - 16,999 mm
Kakovost	7
Kakovost	8
Kakovost	9

Kakovost	10
Kakovost	11
Kakovost	12
Kakovost	13
Tolerančno polje	G
Tolerančno polje	A
Tolerančno polje	B
Tolerančno polje	C
Tolerančno polje	CD
Tolerančno polje	D
Tolerančno polje	E
Tolerančno polje	EF
Tolerančno polje	F
Tolerančno polje	FG
Tolerančno polje	J
Tolerančno polje	H
Tolerančno polje	JS
Tolerančno polje	K
Tolerančno polje	N
Tolerančno polje	M
Tolerančno polje	P
Tolerančno polje	R
Tolerančno polje	S
Tolerančno polje	U
Tolerančno polje	T
Tolerančno polje	V
Tolerančno polje	X
Tolerančno polje	F
Tolerančno polje	ZA

Tolerančno polje	Z
Tolerančno polje	ZB
Tolerančno polje	ZC
Kalibriranje	L6
Vrsta izdelka	Kontrolni trni za utore gredi

Storitve

Kalibriranje mejnega kontrolnega trna maksimalni \varnothing 20 mm	018400 20
DAkS-kalibriranje Mejni kontrolni trn maksimalni \varnothing 60 mm	019620 60
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkS-kalibriranje Mejni kontrolni trn maksimalni \varnothing 60 mm	028340 60
Kalibriranje mejnega kontrolnega trna maksimalni \varnothing 20 mm	028300 20